


Garant**SCMT 09T304, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 09T304 HB7415-1 promień naroża: 0,4 mm
Gatunek: HB7415-1
Łamacz wiórów: TIS
głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Gatunek	HB7415-1
Łamacz wiórów	TIS

Zastosowanie główne	S
Warunki skrawania	ciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia