

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
tolerancja	M
Gatunek	HB7140-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110304
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Materiał ostrza	HM
Łamacz wiórów	VS

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia