

**Garant****TCMT 110204, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Klasa artykułu	21G

**Opis**

TCMT 110204 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

posuw $f$	0,05 - 0,3 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
Zastosowanie główne	S
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 110 m/min

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	TIS
Gatunek	HB7415-1
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia