

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB7415-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160404 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 110 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 110 m/min
Zastosowanie główne	S
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	TIS
promień naroża	0,4 mm

głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
Gatunek	HB7415-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia