

Garant**VC.T 160402, Gatunki: HB7140-2**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 261370 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263329893 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

Opis techniczny

| | |
|---|----------------------|
| liczba wymian/ostrzy | 2 |
| Gatunek | HB7140-2 |
| Łamacz wiórów | VS |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| tolerancja | M |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 230 m/min |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Zastosowanie główne | M |
| promień naroża | 0,2 mm |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCMT 160402 |
| Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |