

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 m/min
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
tolerancja	M

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia