

Garant**DN.G 110404, Gatunek: HU7305-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 110404 HU7305-1 Gatunek: HU7305-1

Łamacz wiórów: AM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 5 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 400 - 700 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	AM1
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	400 - 700 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 5 mm
Zastosowanie główne	N
Gatunek	HU7305-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

powłoka	bez powłoki
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 110404
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia