

Garant**VN.G 160408, Gatunek: HU7305-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Klasa artykułu	21G

Opis

VN.G 160408 HU7305-1 Gatunek: HU7305-1

Łamacz wiórów: AM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 5 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 400 - 700 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	N
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	400 - 700 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VN.G 160408
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,2 - 5 mm

Łamacz wiórów	AM1
Gatunek	HU7305-1
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	bez powłoki
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia