

Garant**Znaczniki igłowe, ø chwytu d: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	358725 20
GTIN	4067263550662
Klasa artykułu	31E

Opis**Wykonanie:**

Obudowa ze stali narzędziowej z chwytem typu Weldon.

Zalety:

Czyszczenie powierzchni obrabianego przedmiotu za pomocą kanałów sprężonego powietrza o różnych kątach natarcia maks. 10 bar. Regulacja szerokości czcionki poprzez dostosowanie siły nacisku, nie wymaga różnych promieni igieł! Wysoka odporność na zużycie końcówki znakującej dzięki **kulce tocznej**. Bez zadziorów.

Zagęszczenie powierzchni materiału, a nie osłabienie albo uszkodzenie. Prędkość znakowania odpowiada maksymalnemu posuwowi. Wysoka wytrzymałość na ścieranie, co zapewnia długą trwałość specjalnej końcówki igłowej. Nadaje się do znakowania powierzchni okrągłych.

Możliwość zastosowania w tokarce. Wysoka niezawodność procesu. **Szybka wymiana iglicy** poprzez wyciągnięcie. Nierówności obrabianych przedmiotów do 7 mm (zależnie od wykonania) są kompensowane.

Zastosowanie:

Do znakowania różnych materiałów, takich jak aluminium, tytan, stal, brąz, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne itp. Przy mniejszej końcówce igły można wykonywać opisy na powierzchniach o twardości do 57 HRC.

w dostawie::

W komplecie 1 końcówka znakująca nr 358729.

Opis techniczny

Ø D ₁	0,5 mm
L ₁	35,2 mm
L	87,7 mm

Ø D	16,5 mm
ø chwytu d	20 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie opisujące

Akcesoria

Końcówka znakująca promień 0,5 mm	358729 0,5
-----------------------------------	------------