


Garant**WN.G 080408, Gatunek: HU7305-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252070 HU7305-1
GTIN	4062406749903
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 080408 HU7305-1 Gatunek: HU7305-1

Łamacz wiórów: AM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 5 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 400 - 700 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	N
tolerancja	M
Łamacz wiórów	AM1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,2 - 5 mm
promień naroża	0,8 mm
powłoka	bez powłoki

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	400 - 700 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HU7305-1
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia