


Garant**CNMG 09T304, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T304 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mmposuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia