

Garant**DNMG 150604, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 250658 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406749941 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

DNMG 150604 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

| | |
|---|--------------------------------|
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| posuw f | 0,1 - 0,4 mm/obr, |
| Zastosowanie główne | M |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Gatunek | HB7130-2 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150604 |
| Łamacz wiórów | VS |

| | |
|--|--|
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 270 m/min |
| promień naroża | 0,4 mm |
| głębokość skrawania a_p | 0,3 - 2 mm |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |