

Garant**TNMG 160404, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Klasa artykułu	21G

Opis

TNMG 160404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	VS
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia