


Garant**SNMG 120404, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251142 HB7130-2
GTIN	4062406749989
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120404 HB7130-2 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia