

Garant**DN.G 110408, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Klasa artykułu	21G

Opis

DN.G 110408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7130-2
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm

Łamacz wiórów	VM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DN.G 110408
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia