

Garant**VNMG 160404, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251732 HB7130-2
GTIN	4062406750022
Klasa artykułu	21G

Opis

VNMG 160404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min

Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia