

**Garant****WNMG 080404, Gatunek: HB7130-2**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Klasa artykułu	21G

## Opis

WNMG 080404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

## Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Łamacz wiórów	VS
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 270 m/min

Gatunek	HB7130-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia