

Garant**DCMT 070202, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070202 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
tolerancja	M
Gatunek	HB7130-2
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 070202
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia