

Garant**CC.T 09T308, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T308 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7130-2
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	M

Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia