

**Garant**

**Oprawki do tulejek zaciskowych ER, Kształt AD, BT 30 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302752 25
GTIN	4067263002550
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.

- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Klasa wyważenia G 2,5 / 25 000 obr./min.**
- **Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).**
- **Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499 kształt A i kształt B.**

**w dostawie::**

Z nakrętką mocującą ER.

**Wyp. dodatkowe:**

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 – 309745 lub nr 613300. Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

**wskazówka:**

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

**Opis techniczny**

Klucze mocujące ER,	25
do tulejek zaciskowych ER	25

zakres mocowania	1 - 16 mm
Zamienne nakrętki mocujące ER	25
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	42 mm
adapter	BT 30 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową