

Garant**CC.T 120404, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Łamacz wiórów	VS
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia