

Garant**SCMT 09T304, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 260742 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750268 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

SCMT 09T304 HB7130-2 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------|
| promień naroża | 0,4 mm |
| Łamacz wiórów | VS |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Gatunek | HB7130-2 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 80 - 270 m/min |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SCMT 09T304 |
| posuw f | 0,1 - 0,3 mm/obr, |

| | |
|---|--|
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| Zastosowanie główne | M |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |