

Garant**TCMT 110204, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110204 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204

Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia