



## Bezpieczny zwijacz kabla, Typ: 10S



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081192 10S
GTIN	7391390467041
Klasa artykułu	08A

### Opis

#### Wykonanie:

Zwijacz kabla z **przewodnym, automatycznym mechanizmem nawijania i odwijania, z wielokrotną blokadą w obszarze jednego obrotu**; odporna na uderzenia, zamknięta **obudowa z tworzywa sztucznego**. Termiczne **zabezpieczenie przed przeciążeniem**, gruby kabel neoprenowy H07RN-F ze złączką przyłączeniową.

Łatwy montaż na ścianie lub stropie z **zakresem obrotu 180°**.

#### Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

#### Zastosowanie:

Lepsza ergonomia dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz zapewnieniu porządku i zapobieżeniu wypadkom i urazom spowodowanym leżącymi na posadzce kablami.

#### wskazówka:

Zwijacze węży sprężynowe patrz nr 080066 do 080079.

### Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
materiał kabla	Guma neoprenowa
wysokość	313 mm

napięcie znamionowe	240 V
rodzaj przewodu	3G2,5
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 W
materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
długość przewodu	10 m
szerokość	190 mm
klasa przewodu	H07RN-F
stopień ochrony IP	IP 44
długość	406 mm
Rodzaj produktu	Zwijacze kabla