

Garant**DC.T 11T308, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260464 HB7130-2
GTIN	4062406750251
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 11T308
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia