

Garant**TC.T 16T304, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Klasa artykułu	21G

Opis

TC.T 16T304 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

tolerancja	M
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TC.T 16T304
Gatunek	HB7130-2
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia