

**Garant****VB.T 160408, Gatunek: HB7130-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Klasa artykułu	21G

### Opis

VB.T 160408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

### Opis techniczny

tolerancja	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	VM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VB.T 160408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2
promień naroża	0,8 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia