

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110304 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110304
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7130-2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia