

Garant**VCMT 110302, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261364 HB7130-2
GTIN	4062406750435
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110302 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	VS

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110302
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia