

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261372 HB7130-2
GTIN	4062406750459
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160404 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
tolerancja	M
promień naroża	0,4 mm

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160404
Gatunek	HB7130-2
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia