


Garant**SCMT 09T308, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7130-2 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,**Opis techniczny**

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7130-2
Łamacz wiórów	VM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia