



## Szlifierki kątowe, Typ: 7222816



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077111 7222816
------------------	----------------

GTIN	
------	--

Klasa artykułu	03F
----------------	-----

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowa szlifierka kątowa FEIN Ø 125 mm.

- Mocny i wydajny silnik do codziennej pracy.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu odrzutu, blokadzie ponownego rozruchu i uchwytowi antywibracyjnemu.
- Wysoka odporność na przeciążenia dzięki bezpośredniemu chłodzeniu silnika. Głowicę z przekładnią można obracać skokowo co 90° (zapewnia to optymalne położenie wyłącznika, zależnie od zastosowania).
- Szybka, niewymagająca użycia narzędzi wymiana materiałów ściernych za pomocą nakrętki szybko mocującej.

#### w dostawie::

Uchwyt, osłona, nakrętka mocująca, klucz.

oznaczenie producenta: CG17-125

pobór mocy: 1700 W

maksymalna prędkość obrotowa: 11500 min<sup>-1</sup>

maks. Ø tarczy: 125 mm

maks. głębokość cięcia: 35 mm

masa: 2,4 kg

**Opis techniczny**

Napięcie w sieci	240 V
maks. wibracje wg EN	6 m/s <sup>2</sup>
maks. Ø tarczy	125 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
cechy szczególne	krótka konstrukcja
pobór mocy	1700 W
oznaczenie producenta	CG17-125
maks. głębokość cięcia	35 mm
masa	2,4 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
częstotliwość sieciowa	50 Hz
maksymalna prędkość obrotowa	11500 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe