

**Frezy tarczowe, bez powłoki, Ø×szerokość js16×k11: 50X5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	185820 50X5
GTIN	4045197097811
Klasa artykułu	11U

**Opis****Wykonanie:**

Frezy naprzemianskośne z kołnierzem przyotworowym i rowkiem wpustowym.

**Zastosowanie:**

Do **frezowania rowków lub przecinania** w przypadku, gdy wymagane są gładkie boczne powierzchnie obrabianego detalu.

**wskazówka:**

$f_z$  dla  $a_e = 0,1 \times D$ .

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS Co 5

norma: DIN 885 A

profil freza: Uzębienie naprzemianskośne

typ: N

Tolerancja Ø nominalnej: js16

chłodzenie wewnętrzne: false

Ø H7 otworu: 16 mm

Liczba zębów Z: 14

posuw  $f_z$  w stali < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,04 mm

**Opis techniczny**

Ø H7 otworu	16 mm
posuw $f_z$ w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Ø ostrzy $D_c$	50 mm
Szerokość cięcia	5 mm
Liczba zębów Z	14
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	11,33333333333333 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	8,5 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 5
norma	DIN 885 A
profil freza	Uzębienie naprzemianskośne
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	js16
chłodzenie wewnętrzne	false
pierścień barwny	bez