

**Garant****Uchwyt narzędziowy z grzechotką długie, całkowicie stalowe, długość całkowita: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	149001 250
GTIN	4062406754686
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Z dwuszcękowym uchwytem zaciskowym do mocowania chwytów 4-kątnych. Przystawna poprzeczna rękojeść z umieszczonymi pośrodku rowkami do blokowania zatraskiem na obu końcach. **Uchwyt w płaszczu ze stali szlachetnej.** Grzechotka przełączalna do obrotów w prawo i w lewo lub blokowana. **Wykonanie całkowicie stalowe**, do dużych obciążeń momentem obrotowym. Szczęki frezowane i hartowane zapewniają dużą odporność na obciążenia dynamiczne i optymalną twardość powierzchniową.

**Zastosowanie:**

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

**wskazówka:**

Wymiary 4-kątów gwintowników i rozwiertaków innych wielkości znajdują się w tabelach odpowiednich grup wyrobów.

zakres mocowania □: 2,5 - 5,5 mm

do gwintowników ręcznych wg DIN 352: M3 – M10

Szczęki zamienne nr 148712 wielk.: 85

**Opis techniczny**

do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M3 – M10
zakres mocowania □	2,5 - 5,5 mm
długość całkowita	250 mm
Szczęki zamienne nr 148712 wielk.	85
materiał	całkowicie stalowe
Rodzaj produktu	Pokrętła do gwintowników

