

Garant

Stanowiska robocze o elektrycznie regulowanej wysokości (4 kolumny podnośne) nośność całkowita do 1000 kg, Typ: 2000

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920316 2000
GTIN	4062406755409
Klasa artykułu	91S

Opis**Wykonanie:**

Podstawa z zespołem podnoszącym z aluminium eloksydowanego. Z zastrzałem poprzecznym w celu stabilizacji. Błat o grubości 50mm z multipleksu bukowego, zalaminowany wodoodpornie. Bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 740 – 1140 mm. Szybka i łatwa obsługa z panelu obsługi. Panel obsługi z funkcją pamięci dla 3 różnych wysokości roboczych.

w dostawie::

4 śruby do regulacji ustawienia.

Powłoka lakiernicza:

Podstawa z aluminiowym modulem podnoszenia i rurą stalową lakierowaną proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Zalecenie:

ergonomiczna praca w pozycji siedzącej i stojącej!

wskazówka:

Można montować jedynie obudowy o wysokości do 500 mm pod blatem roboczym.

kompensacja wysokości: 25 mm

Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od-do: 740 - 1140 mm

szerokość: 2000 mm

głębokość: 700 mm

długość blatu: 1500 mm

głębokość blatu: 700 mm

grubość blatu: 50 mm

Opis techniczny

masa	101 kg
płynna regulacja wysokości	tak
grubość blatu	50 mm
materiał blatu	Bukowy multipleks
Typ wtyczki wejściowej	F
Nośność maksymalna	1000 kg
głębokość blatu	700 mm
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do	740 - 1140 mm
głębokość	700 mm
zasada regulacji wysokości	kompletna konstrukcja
szerokość	2000 mm
napięcie znamionowe	250 V
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	tak
Siła nośna przy długotrwałym obciążeniu	750 kg
długość blatu	1500 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	1000 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektrycznie
grubość płyty	50 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Rodzaj produktu	Stół roboczy