

Garant**VN.G 160404, Gatunek: HB7415-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Klasa artykułu	21G

Opis

VN.G 160404 HB7415-1 Gatunek: HB7415-1

Łamacz wiórów: TIM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 90 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VN.G 160404
Zastosowanie główne	S
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 90 m/min
tolerancja	M
Gatunek	HB7415-1

Łamacz wiórów	TIM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia