

Garant**DNMG 150608, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250660 HB7130-2
GTIN	4062406750893
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150608 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
Gatunek	HB7130-2
promień naroża	0,8 mm

Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia