

**Garant****DNMG 150604, Gatunek: HB7130-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150604 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Łamacz wiórów	VM

Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7130-2
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia