

**Korpus zabieraka czołowego CoAE ze stożkiem MK, Stożek Morse'a (MK): 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	327401 4
GTIN	4062406764593
Klasa artykułu	32P

Opis**Wykonanie:**

- **Kąt wierzchołkowy 60°, Ø okręgu mocowania 17 mm – 54 mm.**
- **Możliwość ruchu w lewo i prawo.**
- **Doskonale nadają się do zastosowania na tokarkach i we frezowaniu obwiedniowym.**

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

Pasuje do :

Kły tokarskie nr 321405, nr 321720, nr 321730 i 321740.

w dostawie::

Zabieraki czołowe z kłami centrującymi 327410 i zabierakami 327412.

Wyp. dodatkowe:

Kieł centrujący nr 327410, zabierak nr 327412, elementy amortyzujące nr 327414.

wskazówka:

Odpowiednie tuleje kulowe do adaptacji w uchwycie tokarskim na zamówienie.

Ø zakresu roboczego: 28 - 50 mm

Ø okręgu mocowania D1: 26 mm

długość użytkowa B: 70,3 mm

Masa obrabianego elementu: 55 kg

Ø zewnętrzna: 52 mm

największa Ø kła 60° A: 9 mm

Opis techniczny

największa Ø kła 60° A	9 mm
Ø zewnętrzna	52 mm

Ø zakresu roboczego	28 - 50 mm
Masa obrabianego elementu	55 kg
długość użytkowa B	70,3 mm
Ø okręgu mocowania D1	26 mm
śruba dociskowa	nie
Rodzaj produktu	Zabieraki czołowe