

**Garant****CNMG 160616, Gatunek: HB725-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 160616 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 6 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
tolerancja	M
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 6 mm
Łamacz wiórów	UM1
posuw $f$	0,05 - 0,6 mm/obr,

promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB725-1
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia