

**Garant****WN.G 060408, Gatunek: HB725-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Klasa artykułu	21G

**Opis**

WN.G 060408 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UN1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 6 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 6 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB725-1
Zastosowanie główne	UNI

posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	UN1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 060408
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia