

**Garant****SNMG 120408, Gatunek: HB725-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Klasa artykułu	21G

## Opis

SNMG 120408 HB725-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 6 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

## Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	UM1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
Gatunek	HB725-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Zastosowanie główne	UNI

posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 6 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia