

Garant**SNMG 120412, Gatunek: HB725-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251226 HB725-1
GTIN	4062406765637
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120412 HB725-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 6 mm

posuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min

Gatunek	HB725-1
Zastosowanie główne	UNI
Łamacz wiórów	UM1
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia