

Garant**TN.G 160404, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251542 HB725-1
GTIN	4062406765644
Klasa artykułu	21G

Opis

TN.G 160404 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	UNI
Gatunek	HB725-1
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TN.G 160404
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	UM1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia