

Garant**WNMG 080412, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252072 HB725-1
GTIN	4062406765729
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 080412 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
posuw f	0,05 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Gatunek	HB725-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Łamacz wiórów	UM1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 6 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia