

Garant**WN.G 080408, Gatunek: HB725-1**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 252070 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765712 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

WN.G 080408 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UN1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| posuw f | 0,05 - 0,6 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WN.G 080408 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 50 - 250 m/min |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| tolerancja | M |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| głębokość skrawania a_p | 0,2 - 6 mm |

| | |
|---------------------|---|
| Łamacz wiórów | UN1 |
| Gatunek | HB725-1 |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Zastosowanie główne | UNI |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |