

**Garant****CC.T 09T308, Gatunek: HB725-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Klasa artykułu	21G

### Opis

CC.T 09T308 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 250 m/min

### Opis techniczny

Łamacz wiórów	UM1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
Gatunek	HB725-1
Zastosowanie główne	UNI

promień naroża	0,8 mm
tolerancja	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia