


**Garant****SCMT 09T308, Gatunek: HB725-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Klasa artykułu	21G

## Opis

SCMT 09T308 HB725-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja	M
Gatunek	HB725-1
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	UM1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Zastosowanie główne	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 250 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 4 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia