

Garant**TCMT 16T308, Gatunek: HB725-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260988 HB725-1
GTIN	4062406765804
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 16T308 HB725-1 Gatunek: HB725-1

Łamacz wiórów: UM1

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 250 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	UNI
Gatunek	HB725-1
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
tolerancja	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	UM1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 250 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia