

Garant**VBMT 160408, Gatunek: HB7130-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160408 HB7130-2 Gatunek: HB7130-2

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 270 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7130-2
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia